

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu perete despărțitor și sertare uși batante din tablă masivă,
Tip: 2000-3****Date comandă**

Numărul de comandă	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap 40x20G echipat cu perete despărțitor central și sertare cu adâncime 16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Înălțime frontală sertare 125 mm. Perete despărțitor central continuu cu $\square 9 \times 9$ mm într-o grilă de 37 mm, toate rafturile reglabile pe înălțime.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lățime 20G: 4

Număr sertare 16x16G: 3

Livrare:

Dulap cu perete despărțitor, cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Lățime în G	40
Poziționarea mânerului	central
Lățime	1000 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime utilă sertare	400 mm
Greutate	162 kg
Înălțime	2000 mm
ComfortClose	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază

Tip produs

Dulap cu rafturi de depozitare

AccesoriiRaft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 20

940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime
frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11