

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu perete despărțitor și sertare uși batante cu geam, Tip: 2000-3**Date comandă**

Numărul de comandă	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap 40x20G echipat cu perete despărțitor central și sertare cu adâncime 16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Înălțime frontală sertare 125 mm. Perete despărțitor central continuu cu $\square 9 \times 9$ mm într-o grilă de 37 mm, toate rafturile reglabile pe înălțime.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lățime 20G: 4

Număr sertare 16x16G: 3

Livrare:

Dulap cu perete despărțitor, cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Lățime utilă sertare	400 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime	500 mm
Lățime în G	40
Adâncime utilă sertare	400 mm
Adâncime în G	20
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime	1000 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
ComfortClose	nu
Greutate	162 kg
Poziționarea mânerului	central
Înălțimea utilă	1845 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază

Tip produs

Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940550 20