

## HEDI

### Lampă de mașină DUO, Tip: 6LEDDUO



#### Date comandă

Numărul de comandă	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.

Toate lămpile HEDI® pentru mașini / pentru spațiul de lucru se execută în producția de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat și cu 4 șuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.

O lentilă rabatabilă permite comutarea simplă și rapidă între iluminatul focalizat și cel cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° și rabatabil prin intermediul articulației sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse.

##### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Descriere tehnică

Putere absorbită	7 W
Culoarea luminii	alb rece
Temperatură de culoare	6500 K

Putere de iluminare	7 W
Corpuri de iluminat	LED
Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 20
Flux luminos	621 lm
Tip produs	Lampă de mașină