

HEDI

Lampă de mașină DUO, Tip: 6LEDDUO



Date comandă

Numărul de comandă	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m. Tub metalic robust și lung, pentru o mobilitate liberă a capului lămpii, flexibil și acoperit, cu o stabilitate ridicată.

Toate lămpile Hedi® pentru mașini / pentru spațiul de lucru se execută în producția de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat și cu 4 șuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.

O lentilă rabatabilă permite comutarea simplă și rapidă între iluminatul focalizat și cel cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° și rabatabil prin intermediul articulației sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse. Se livrează cu lumină caldă albă (3000 K).

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Clasă de protecție IP: IP 20

Putere de iluminare: 7 W

Flux luminos: 621 lm

Culoarea luminii: alb rece

Temperatură de culoare: 6500 K

Descriere tehnică

Putere absorbită	7 W
Culoarea luminii	alb rece
Temperatură de culoare	6500 K
Putere de iluminare	7 W
Corpuri de iluminat	LED
Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 20
Flux luminos	621 lm
Tip produs	Lampă de mașină