

Garant

Disc din material abraziv cu aplicație de fibră pe partea posterioară, Ø 125 mm, Comparație granulație: 80

**Date comandă**

Numărul de comandă	566895 80
GTIN	4062406569211
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Disc din material abraziv, agresiv, cu stabilitate mare a muchiilor datorită fibrelor suplimentare aplicate pe partea posterioară. Astfel, discul din material abraziv poate fi folosit împreună cu discurile-suport pentru discurile din fibră, cum ar fi cele cu Cod 566650 și 566672.

Aplicație:

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune ușoare până la **suprapunere** într-o singură operație. Ideal pentru îndepărtarea **punctelor mici de sudură** și pentru **lucrări de curățare și debavurare mai grosiere**. Suprafață șlefuită uniform.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Execuție	A coarse heavy duty
Culoarea	negru
Comparație granulație	80

Grad de finețe	foarte grosier
Ø găurii	22,23
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Viteză periferică maximă	50 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		