

**Garant****XNEX 040308, HB735, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

Cele 6 tășuri permit o economie ridicată datorită prețului scăzut per tăiș.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 2 \text{ mm}$ .

Adâncime maximă de așchiere  $a_{p \max}$ : 2 mm

Grosimea plăcuței S: 3.18 mm

## Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Grosimea plăcuței S	3.18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 040308
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	2 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		