

Garant**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistemul de frezare unghiulară pentru **frezarea progresivă a profilelor**. Construcția compactă a plăcuței amovibile asigură **o mare stabilitate** în cazul unui număr suplimentar mare de tășuri, ceea ce **asigură o productivitate maximă**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s h6	25 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 040308
Lungime activă L ₁	44 mm
Ø tăişului D _c	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tip de coadă	Coadă Weldon

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219878 1
--	----------