



Șurubelniță cu percuție cu acumulator fără acumulator, Tip: GDS18V1050



Date comandă

Numărul de comandă	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță rotopercutoare 3/4 inch cu tehnologie **BITURBO** Brushless, cu 3 trepte de viteză/ ale momentului de rotire.

Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851 – 073867.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Greutate	2,9 kg
Model constructiv motor	Motor fără perii
Număr de percuții	0 min ⁻¹

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M24
Capacitate acumulator	8 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Cu baterii
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Turație maximă treapta 1	1600 min ⁻¹
Utilizare tipică	Heavy Duty
Moment maxim de rotație dur	1050 Nm
Vibrație maximă conform EN	12,5 m/s ²
Turație maximă treapta 2	2400 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GDS 18V-1050 H
Tensiunea acumulatorului	18 V
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Număr de acumuloare incluse	0
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Set de pornire cu acumulator ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Acumulator Li-Ion ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18