



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M12FDDXK2



### Date comandă

Numărul de comandă	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat** cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare. Mașină compactă de găurit și înșurubat cu acumulator, cu mandrină cu schimbare rapidă.

- **Sistem 4 în 1 de capete interschimbabile, cu patru capete diferite.**
- **Lungime constructivă de doar 185 mm.**

#### Livrare:

Kit cu mandrină de metal 10 mm, adaptor șurubelniță unghiulară, adaptor excentric, atașament HEX 6 mm, inclusiv 2 x acumulator 12 V / 2,0 Ah Li-Ion M12 B2, încărcător, cutie HD.

#### Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Moment maxim de rotație dur	34 Nm
Greutate	0,9 kg
Utilizare tipică	Medium
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Turație maximă treapta 2	1600 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	34 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Model constructiv motor	Motor fără perii
Denumirea producătorului	M12 FDDXKIT-202X
Capacitate acumulator	2 Ah
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Număr de acumulatoare incluse	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C