

# AEG

## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: BS18SBL2



### Date comandă

Numărul de comandă

070222 BS18SBL2

GTIN

Clasa articolului

07A

### Descriere

#### Execuție:

#### AEG – Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă și ușor de manevrat, cu funcționare spre dreapta/stânga.
- Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă și cu pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.

Motor **Subcompact** fără perii cu cuplu de până la 65 Nm, reglarea momentului de rotație în 24 de trepte.

#### Standard:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă și ușor de manevrat, cu funcționare spre dreapta/stânga.
- Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă și cu pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.

#### Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator 18V / 2,0 Ah, încărcător, valiză de transport.

#### Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.

Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.

## Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Model constructiv motor	Motor Subcompact fără perii
Utilizare tipică	Strong
Tip acumulator	Litiu-Ion
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 mm
Denumirea producătorului	BS 18 SBL2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Turație maximă treapta 1	0 min <sup>-1</sup>
Greutate	1,3 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip B 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Capacitate acumulator	2 Ah
Moment maxim de rotație dur	65 Nm
Număr de acumulatoare incluse	2
Ambalaj	Geantă de transport
Turație maximă treapta 2	1750 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V
USP2	Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu Softgrip