



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18FMT2F12



Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație.

- **Formă compactă.**
- **Nivelul 4 pentru o combinație optimă între putere și precizie la deșurubarea șuruburilor.**

Execuție text publicitar:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Moment maxim treapta 4	47 Nm
Număr de acumuloare incluse	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Moment maxim treapta 3	745 Nm
Moment maxim treapta 2	610 Nm
Număr de percuții treapta 2	0 - 2100 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Greutate	6,3 kg
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M22
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de percuții treapta 3	0 - 3100 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 1	0 - 900 min ⁻¹
Moment maxim treapta 1	475 Nm
Denumirea producătorului	M18FMT2F12
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Capacitate acumulator	5 Ah
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C

073840 M1218C