

FLEX**Șlefuitor pentru cordoane de sudură, aparat de bază, Tip: BME18****Date comandă**

Numărul de comandă	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Clasa articolului	03S

Descriere**Execuție:**

Motor performant cu acumulator TRINOXFLEX 18 V pentru prelucrarea suprafețelor metalice.

- **Motor fără perii, care suportă sarcini mari, cu randament înalt.**
- **Sistem unic de atașare a sculei cu cuplaj rapid, pentru înlocuirea fără unelte a celor patru adaptoare pentru satinare și polizare bandă, pentru șlefuire cu mașina de rectificat cu bandă îngustă sau cu șlefuitorul pentru cordoane de sudură.**

Livrare:

Versiune fără adaptor, inclusiv 2 x acumulatori 18 V / 5,0 Ah, încărcător și L-Boxx® 238.

Notă:

Discurile de rectificat recomandate sunt prezentate la Cod 566994 și Cod 566996.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
Turație maximă	1700 - 3760 min ⁻¹
Număr de acumulatori incluse	2
Greutate	2 kg
Capacitate acumulator	5 Ah

Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim al sculei	125 mm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Șlefuitor pentru cordoane de sudură pe colț