



Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: M18FHPX



Date comandă

Numărul de comandă	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.
- Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.

Tehnologie **ONE-KEY™** integrată și întrerupător blocabil pentru o funcționare continuă. Mâner lung cu rever anti-vibrații minimizează vibrațiile.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Formă portsculă	SDS-Plus
Energie de impact	4,2 J
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

Capacitate acumulator	5,5 Ah
Greutate	5,2 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Coadă tip	SDS Plus
Număr de acumulatoare incluse	2
Vibrație maximă conform EN	8,6 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Interval de turație	0 - 800 min ⁻¹
Număr maxim de percuții	4600 min ⁻¹
Denumirea producătorului	M18ONEFHPX-552X
Ø maxim de găurire spiralată în beton	30 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip produs	Ciocan rotopercutor

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1418C6	073840 M1418C6
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5