

**Burghiu universal din carbură, 1/4 inch (E 6,3), Ø burghiului: 3mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 787001 3 |
| GTIN | 4058546287191 |
| Clasa articolului | 76G |

Descriere**Execuție:**

Plăcuță din carbură **cu tășuri rectificat**e și unghi al tășului multifuncțional. Datorită **conturului de centrare** este posibilă găurirea de centrare cu precizie și pe suprafețele dure. Coadă din oțel special călit.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Cărămidă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Bară de armare în beton.**

Notă:

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparație cu șurubelnița cu percuție.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Lungimea spiralei | 45 mm |
| Ø burghiului | 3 mm |
| Lungimea totală | 90 mm |
| Materialul sculei | Carbura |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | fără găurire cu percuție |
| Coadă hexagonală pentru biți | E 6,3 |
| Tip produs | Burghiu universal |

