

Garant**Pereche de mănuși MASTER FIT, Mărimea mănușilor: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	094305 12
GTIN	4062406573959
Clasa articolului	01H

Descriere**Execuție:**

Mănuși universale cu formă anatomică și strat de acoperire dublu din nitril și spumă de nitril cu PU pe bază de apă. Material de bază deosebit de plăcut din nylon, **realizat cu tehnologia de tricatat la mărimea 18** pentru o sensibilitate tactilă excepțională. Recomandată atât pentru medii de lucru uscate, cât și pentru mediile uleioase, unsuroase și umede. Fără DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	MASTER FIT
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100

Proprietate a mănușilor	Fără DMF
EN 388	4121X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Nitril/PU
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	250 mm
Culoarea	albastru / portocaliu
Tehnologie de tricotat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale