

HOLEX**Pereche de mănuși Eco Cut B, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094635 10 |
| GTIN | 4062406574284 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, fără cusături, pentru uzul zilnic. Cu strat de acoperire PU rezistent.

HOLEX Eco Cut B. **Treapta de protecție la tăiere B, pentru protecție la pericol mediu de tăiere.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------|
| Mărimea mănușilor | 10 |
| Tehnologie de tricatat | 13G |
| EN 388 | 4241B |
| Material de suport | Nylon |

| | |
|--|--|
| Strat de acoperire | PU |
| VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Culoarea | gri |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | B |
| Tip produs | Mănuși de protecție împotriva tăieturilor |