

Garant EASYFIX

**Set suport de montaj Easyfix pentru role de cablu, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	955804 3
GTIN	4062406575434
Clasa articolului	91F

**Descriere****Execuție:**

Suport din plastic cu ax din aluminiu pentru role de cablu  $\varnothing$  12 mm și cadru de sârmă  $\varnothing$  6 mm. Cadrul de sârmă cu opritoare pentru cablu împiedică desfășurarea liberă a cablului. Cadrul de sârmă poate fi ajustat pe adâncime.

Axul de aluminiu se poate monta în 3 poziții astfel încât să poată fi prinse role cu  $\varnothing$  100, 200 și 300 mm.

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat. Cu 3 frâne pentru cabluri.

**Adaptat pentru:**

Panouri perforate  $\square$  9×9 mm în rastru de 37 mm.

**Livrare:**

1 suport de plastic, ax de aluminiu, cadru de sârmă cu opritoare pentru cabluri.

Toate plăcile de bază aferente.

**Notă:**

Lungimea axului între 2 suporturi poate ajunge la maximum 395 mm.

**Descriere tehnică**

Înălțime	92 mm
$\varnothing$ sârmei de oțel	6 mm
Lățime utilă	257 mm
Serie	Easyfix
Lățime	369 mm

Adâncime	202 mm
Ø ax	12 mm
Tip produs	Suport de role