

## HEDI

### Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 50B



#### Date comandă

Numărul de comandă	081108 50B
GTIN	4003644023530
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® mare și de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm și cu numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.

- **Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare și o purtare confortabilă.**
- **Suport detașabil pentru cabluri și ghidare pentru o direcționare optimă a cablurilor.**
- **Caneluri de scurgere a apei.**
- **Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă și cu cea stângă, la înfășurare și la desfășurare.**
- **Se poate monta simplu pe perete.**
- **Aprobat pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.**
- **Design inovator cu numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.**
- **Model constructiv neconductiv din plastic masiv.**
- **Se recomandă pentru utilizări și medii extreme.**
- **Înclinarea de 7° a tamburului permite o mai bună eliminare a apei.**
- **Garanția producătorului: 3 ani.**

##### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

## Descriere tehnică

Materialul cablului	Cablu armat
Structura cablului	3G1,5
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasa cablului	H07BQ-F
Tensiune nominală	250 V
Lungimea cablului	50 m
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Număr de prize	4
Culoare cablu	portocaliu
Clasă de protecție IP	IP 54
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tip produs	Tambur pentru cabluri