

**Benzi adezive Heavy-Duty Lungime 18 m, Tip: B/Y****Date comandă**

Numărul de comandă	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Clasa articolului	97M

Descriere**Execuție:**

Bandă autoaderentă **tesa® pentru marcajul podelei, antiderapantă Heavy Duty 60954**, pentru spații interioare și exterioare. Concepută pentru utilizări solicitante permanente și pentru condiții externe, de ex., la utilaje pentru construcții, la platforme și la rampe. Aderență sigură la majoritatea suprafețelor, cu o bună rezistență la apa sărată, la substanțele chimice și la intemperii. Benzile aderente constau din suport PVC acoperit cu strat de particule foarte groase.

Rezistență la alunecare R13 (R12 pentru mărimea B/Y). Grosime 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.

Adeziv: Acrilat

Culoarea: negru / galben

Lungime: 18 m

Lățime: 50 mm

Grosime: 1,36 mm

Descriere tehnică

Grosime	1,36 mm
---------	---------

Rezistent la temperaturi de până la	80 °C
Capacitate de întindere	35 %
Rezistență la rupere	400 N/mm
Forță de lipire pe oțel	70 N/mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Utilizare	Marcare
Lățime	50 mm
Culoarea	negru / galben
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Material de suport	Folie PVC
Lungime	18 m
Adeziv	Acrilat
Tip produs	Bandă pentru marcaje pe podea