

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 16/3****Date comandă**

Numărul de comandă	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul $D_{\min} = 14$ mm.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

\varnothing cozii D_s	16 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	14 mm
Lățime de canelare w	2,2; 3 mm
Lungimea totală L	78 mm
t_{\max} prelucrare interioară	3 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	25 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară