

**Garant****Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 25/3****Date comandă**

Numărul de comandă	274170 25/3
GTIN	4062406577667
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul  $D_{\min} = 14$  mm.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare $w$	2,2; 3 mm
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor retrase	40 mm
Lungimea totală $L$	103 mm
$t_{\max}$ prelucrare interioară	5 mm
$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{\min}$	20 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$	25 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară