

**Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde), Pătrat, Lungime×lățime (mm)  
grad de finețe: 200X20G****Date comandă**

Numărul de comandă	558625 200X20G
GTIN	4260496530955
Clasa articolului	56Z

**Descriere****Aplicație:**

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porțelan**. Un material **foarte dur** și cu **proprietăți excepționale de autoascuțire**.

**Notă:**

**A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.**

**Descriere tehnică**

Culoarea	verde
Granulație	100
Lățime	20 mm
Grad de finețe	grosier
Lungime	200 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Forma	Pătrat
Tip produs	Piatră de honuit

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		