

## Piatră de ascuțit – Arkansas original (gri), granulație 5000, rotund, Lungime x lățime: 100X10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	558684 100X10
GTIN	4037073005850
Clasa articolului	56Z

### Descriere

#### Execuție:

Piatră naturală (Arkansas original) din cuarțit cu granulația cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafețe deosebit de fine și fără bavuri. Granulație 5000 (preșlefuire), granulație 8000 (polizare).

#### Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, extragerea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și polizare. **A se utiliza de preferință cu ulei, petrol sau apă.**

#### Notă:

Adăugarea unei cantități reduse de ulei crește durabilitatea și performanța de ascuțire.

### Descriere tehnică

Grad de finețe	șlefuire prealabilă
Culoarea	gri
Ø	10 mm
Lungime	100 mm
Granulație	5000
Material abraziv	Cuarțit Arkansas

Forma	rotund
Tip produs	Piatră de honuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		