



## Șubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	415525 300
GTIN	4062406579531
Clasa articolului	42A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru pentru măsurători de interior și de exterior (cu preset). Afișaj LCD, ușor lizibil, cu cifre foarte mari. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu** amplasat în material plastic. Ciocuri de măsurare din oțel inoxidabil, rectificate cu precizie. Cu două **ciocuri de măsurare deplasabile și care se pot schimba. Inclusiv limitarea forței de măsurare.**

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Calibru de reglare Cod 415527 Ref. Set. Cioc de măsurare cu filet M2,5 Cod 415526 Ref. 90 pentru vârf palpator special Cod 434900 – 434910.

### Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Citire comutabilă	mm / inch
Greutate	0,65 kg
Funcție Preset (presetare)	da
Eroare de toleranță	0,04 mm

Lungimea ciocului	90 mm
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Calibrarea	A1
Standard	Normă de fabricație
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	ABS
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------