



## Șubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 2000mm



### Date comandă

Numărul de comandă	415525 2000
GTIN	4062406579586
Clasa articolului	42A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru pentru măsurători de interior și de exterior (cu preset). Afișaj LCD, ușor lizibil, cu cifre foarte mari. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu** amplasat în material plastic. Ciocuri de măsurare din oțel inoxidabil, rectificate cu precizie. Cu două **ciocuri de măsurare deplasabile și care se pot schimba. Inclusiv limitarea forței de măsurare.**

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Calibru de reglare Cod 415527 Ref. Set. Cioc de măsurare cu filet M2,5 Cod 415526 Ref. 90 pentru vârf palpator special Cod 434900 – 434910.

### Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,13 mm
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	A1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Funcție Preset (presetare)	da
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 2000 mm
Citire comutabilă	mm / inch

Greutate	2,5 kg
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Standard	Normă de fabricație
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	ABS
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 2000 mm	021000 2000
--	-------------

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------