

Recipient de siguranță Tip II, roșu, Volum: 19l



Date comandă

Numărul de comandă

981185 19

GTIN

697841140707

Clasa articolului

97S

Descriere

Execuție:

Recipient de siguranță din oțel tip II AccuFlow™ cu element de declanșare safe-squeeze, pentru o turnare sigură și controlată, garantează 100% protecție la scurgeri. Capacul cu autoînchidere și cu protecție la scurgere previne eliberarea de vapori și vărsarea. Un metalic flexibil cu lungimea de 229 mm permite controlul la turnare în orificii mici. Opritorul de flacără, din oțel, disipează căldura pentru a stopa reaprinderea. 2 deschideri - una pentru turnare precisă, alta cu manetă de ridicare concepută ergonomic, care asigură o umplere simplă. Capac etanș cu eliberare automată a suprapresiunii, ca protecție împotriva exploziilor. O zonă mare destinată etichetei de identificare oferă spațiu pentru înscrierea datelor privind identitatea, locația departamentului și numele utilizatorilor.

Stratul de acoperire cu pulbere prezintă rezistență la substanțe chimice.

Recipientele de siguranță și de transport diminuează pericolul de incendiu și de explozie dacă le umpleți și le depozitați cu lichide inflamabile. Creșteți eficiența cu funcții intuitive care îmbunătățesc turnarea și umplerea.

Standard:

Certificare FM precum și UL/ULC și TÜV SÜD.

Descriere tehnică

Fișă de date

Ø	300 mm
Înălțime	450 mm
Volum de umplere	19 l
Culoarea	roșu
Grosimea materialului	3 mm
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Depozitarea substanțelor nocive pentru mediul înconjurător
Caracteristici nume produs	roșu
Tip produs	Recipient de siguranță