

Mitutoyo**Șubler digital ABS de atelier IP67 cu suprafețe de măsurare tip cioc/ standard,
Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415355 300
GTIN	4946368846316
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre lizibile.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497085.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 67
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii

Citare	0,01 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	90 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300