

Podea cu grătar, Tip: 500



Date comandă

Numărul de comandă	983212 500
GTIN	4004514227546
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Podea cu grătar, zincată, dimensiunea ochiurilor 30×30 mm, baghetă portantă 25×2 mm. Evacuare directă a lichidelor scurse, prin podeaua cu grătar.

Sarcină maximă per podea cu grătar: **150 kg.**

Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuției simple, ușor de așezat.

Adaptat pentru:

Raft pentru butoiașe Cod 983205 și Cod 983210.

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal): 150 kg

Material: galvanizat

Înălțime: 25 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 500 mm

Capacitate portantă: 150 kg

Greutate: 9 kg

Descriere tehnică

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)

150 kg

Greutate	9 kg
Înălțime	25 mm
Material	galvanizat
Lățime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Capacitate portantă	150 kg
Denumirea producătorului	Raft recipiente mici
Tip produs	Grătar