

Garant

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/05mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Adâncime utilă T	3,5 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Lungimea totală L	57 mm
Lungime cap L ₁	26 mm
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	10,2 mm
Lățime gât L ₄	6 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Cod ISO Suport	E08X SVVCR/L05
Decalaj central L ₃	5,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Ø cozii D _s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------