



Prelungitor cu protecție la supratensiune, Număr de prize: 8



Date comandă

Numărul de comandă	081168 8
GTIN	4007123251490
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Carcasă foarte rezistentă la șocuri cu intrarea cablului dispusă pe partea opusă comutatorului, pentru o deservire simplă și suplimentar cu element de suspendare. **Protecția la supratensiune** (13000 A) împiedică defectarea aparatelor conectate din cauza suprasarcinii.

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ.**

Lungimea cablului: 2,5 m

Descriere tehnică

Număr de prize 230 V/16 A	8
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Recomandat pentru țările	F/ B/ PL/ CZ
Tip ștecăr intrare	E
Număr de prize	8
Lungime bară	630 mm
Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H05VV-F
Lungimea cablului	2,5 m
Tip produs	Prelungitor

