

Garant UNILINE

UNI Tower Formă U, staționar, Tip: M**Date comandă**

Numărul de comandă	955464 M
GTIN	4062406586188
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Sistem modular de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea rapidă a informațiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix.

Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate 9×9 mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriiilor și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Forma U: 2 pereți laterali cu perete posterior. Este posibilă montarea sertarelor și a ușilor.

Livrare:

UNI Tower Cod 955460 Ref. M; 2 rafturi de depozitare Cod 955481 Ref. M; element atașabil Cod 955475 Ref. GREY.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Alte accesorii precum pictograme, rafturi de depozitare, sertare și uși, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Serie	Tower
Capacitate portantă	150 kg
Adâncime	750 mm
Adâncime utilă	510 mm
Lățime	720 mm
Înălțime	2140 mm
Lățime utilă	540 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat

Accesorii

Element atașabil pentru UNI Tower M Tip GREY	955475 GREY
UNI Tower Formă U, staționar Tip M	955460 M