

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Tip C Ø 25 mm Set de 24 piese, Ø cozii 3 mm, RB-ZB, Granulație: 36**Date comandă**

Numărul de comandă	573545 36
GTIN	50048011276101
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discurile speciale Bristle de curățare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulație ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu **o durabilitate deosebit de mare.**

Extrem de flexibile și maleabile.

Peria **radială** Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lățime cca. 1,6 mm).

Dorn de prindere (**Ø cozii 3 mm**) demontabil. Segmentele pot fi combinate pe lățimea dorită a periei.

Cu peri curbați (tip C) pentru **prelucrarea suprafețelor profilate.**

Aplicație:

A se respecta sensul de rotire.

Utilizare pe polizoare drepte sau arbori flexibili fără alte accesorii.

Pentru aproape toate materialele, la o siguranță maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor și bavurilor ușoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curățare și debavurare.

Livrare:

24 segmente individuale (late de cca. 1,6 mm) **inclusiv mandrină** cu Ø cozii 3 mm.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	3 mm
Granulație	36
Turație maximă	35000 min ⁻¹
Lățimea periei	1,6 - 10 mm
Culoarea	maro
Ø periei D ₁	25 mm

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	RB-ZB
Denumirea producătorului	RB-ZB
Tip produs	Perie rotundă