

## Masă de birou reglabilă electric pe înălțime alb, Lățime: 1200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	974030 1200
GTIN	4044917437234
Clasa articolului	91Q

### Descriere

#### Execuție:

Masă de birou cu reglare electrică pe verticală prin intermediul elementului de comandă. Construcție de bază cu formă de cadru-picioar în T, pe picioare reglabile. Reglare electrică pe înălțime **740 – 1230 mm**. Motor cu pornire și cu oprire lente. Blat de masă acoperit cu rășină melaminică cu muchii ABS rezistente la lovituri. Viteza de reglare pe verticală 25 mm/sec (fără sarcină).

**Culoare:** Cadru și blat: albe.

#### Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

### Descriere tehnică

Greutate	40 kg
Domeniul de reglare pe înălțime	740 - 1230 mm
Lățime	1200 mm
Forță portantă maximă	70 kg
Blat de lucru grosime	19 mm
Adâncime	800 mm
Execuție	reglabil electric pe înălțime

Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	19 mm
Tip produs	Masă de birou