

Magnet plat cu filet interior, SmCo₅, Ø: 20mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085922 20
GTIN	2050000965234
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	90 N
Înălțime	6 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	20 mm
Filet	M4 mm
Bucșă filetată	da
Înălțime cu filet	13 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C

Greutate	16,5 g
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------