



Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 240/350mm



Date comandă

Numărul de comandă	278046 240/350
GTIN	4062406602215
Clasa articolului	22B

Descriere

Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Notă:

$D_1 = \text{Ø}$ minim pentru prima Canelare / $D_2 = \text{Ø}$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere t_{\max}	14 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	350 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	240 mm
Lăţimea cozii b	25×25 mm
Şurub	279816 4
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

