



## Sistem flow-rack, Adâncime 800 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 2278/1004mm



### Date comandă

Numărul de comandă	992116 2278/1004
GTIN	4052941086205
Clasa articolului	95S

### Descriere

#### Execuție:

Raft pentru flux de preluare a mărfii, galvanizat, cu rafturi înclinate. Sistemul flow-rack permite preluarea în siguranță a diverselor tipuri de cutii cu diverse dimensiuni și are o utilizare universală. Recomandat îndeosebi pentru sisteme Kanban. Traversele de oprire asigură o disponibilizare în siguranță a cutiilor. Ghidajele laterale de la extremități previn căderea mărfii între corpurile de rafturi. Pentru înclinarea maximă a rafturilor de depozitare, vezi tabelul.

**Greutate suportată pe raft:** 1500 kg pe raft.

#### Descriere:

Tabel **Rastru înclinat:**

**Adâncime raft 400 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **106 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **17°**.

**Adâncime raft 500 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **106 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **13°**.

**Adâncime raft 500 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **159 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **19,5°**.

**Adâncime raft 600 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **106 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **11°**.

**Adâncime raft 600 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **159 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **16°**.

**Adâncime raft 800 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **159 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **12°**.

**Adâncime raft 800 mm:** înălțime posterioară de suspendare raft de depozitare + **212 mm**, înclinare a raftului de depozitare de **16°**.

**Livrare:**

2 cadre premontate, 5 rafturi de depozitare, 5 traverse longitudinale și 5 traverse opritoare, 10 ghidaje laterale, 4 capace de închidere.

**Notă:**

- **Elementele de fixare în podea nu sunt incluse în pachetul de livrare.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Material: galvanizat

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal): 150 kg

Înălțime: 2278 mm

Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime: 1066 mm

Număr de rafturi de depozitare: 5

Capacitate portantă a raftului de depozitare: 150 kg

## Descriere tehnică

Adâncime	800 mm
Montaj client	da
Înălțime	2278 mm
Domeniu de utilizare	Raft disponibilizare material
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1066 mm
Număr de rafturi de depozitare	5
Capacitate portantă a raftului de depozitare	150 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Grosimea raftului de depozitare	40 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	53
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 800 mm
Tip produs	Raft transversal

---

## Accesorii

Raft de depozitare, galvanizat Lățime 1004 mm

992134 1004