

HOLEX**Set bare pentru strunjire interioară din oțel cu RI, pe dreapta, Tip: SET1****Date comandă**

Numărul de comandă	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	9 mm
Decalaj central L ₃	6 mm
Decalaj central L ₃	4 mm
Decalaj central L ₃	6,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât L ₄	8 mm
Lățime gât L ₄	10 mm
Lățime gât L ₄	6 mm
Lățime gât L ₄	8 mm
Lungime cap L ₁	27 mm
Lungime cap L ₁	22,5 mm

Lungime cap L_1	22 mm
Lungime cap L_1	27,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	A1012K SDUCR/L07
Cod ISO Suport	A0810H SDUCR/L07
Cod ISO Suport	A0810J SCLCR/L06
Cod ISO Suport	A0608H SCLCR/L06
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

260032 0608/06

Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0608/06 mm

Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/06 mm

260032 0810/06

Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/06 mm

260032 1012/06

Bară de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/06 mm

260032 1216/06

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8