

**HOLEX****Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: SET1****Date comandă**

Numărul de comandă	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

Fără răcire interioară.

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	27,5 mm
Lungime cap $L_1$	27 mm
Lungime cap $L_1$	22,5 mm
Lungime cap $L_1$	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	15,5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm

Cod ISO Suport	S0810J SCLCR06
Cod ISO Suport	S1216K SDUCR07
Cod ISO Suport	S0810J SCLCR06
Cod ISO Suport	S0810H SCLCR06
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	7 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	6 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	6,5 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	4 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	10 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	8 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	6 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8