

## Magnet plat fără filet, Neodim, Ø: 32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085923 32
GTIN	2050001737700
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Materialul suprafeței	galvanizat
Greutate	40 g
Forță de fixare nominală	350 N
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Înălțime	7 mm
Ø	32 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

