

## Magnet plat cu filet interior, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085922 25
GTIN	2050000965241
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

#### Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

### Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Bucșă filetată	da
Ø	25 mm
Greutate	33 g
Forță de fixare nominală	150 N
Filet	M4 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime	7 mm

Înălțime cu filet	14 mm
Materialul miezului magnetic	SmCo <sub>5</sub>
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------