



Șubler digital HCT cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	412790 300
GTIN	4062406629458
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Șubler digital cu **bluetooth 5.0**. Afișaj digital LCD ușor lizibil. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafață plăcută la atingere. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cât se poate de fin. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID). Oprire automată programabilă și trecere automată programabilă în modul REPAUS, cu ajutorul aplicației HCT. fără tijă de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Citare	0,0005 inch
Serie	HCT
Citare	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Windows App

Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	65 mm
Tijă adâncime existentă	nu
Tip de baterii	Celulă buton
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 Cod CR2032
Abateri de măsurare E MPE	±0,04 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236