



Set de chei tubulare cu pătrat 1/4 inch, cu borsetă de scule și biți 40 buc., Număr de piese: 40



Date comandă

Numărul de comandă	680204 40
GTIN	4010995446840
Clasa articolului	63K

Descriere

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. Ref. 1; 2

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. Ref. 0,6x4,5; 0,8x5,5; 1,2x6,5

Biți, C 6,3, pentru Torx®: 7 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 4 buc. Ref. 3; 4; 5; 6

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 13 buc. Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Adaptor pentru cheie tubulară: 1 buc. hexagon exterior 1/4 inch – pătrat exterior 1/4 inch

Coadă de cuplare, D 6,3: 1 buc. pentru biți 1/4 inch, C 6,3

Clichet reversibil: 1 buc.

Extensii: 2 buc. 75; 150 mm

Articulație cardanică: 1 buc.

Mâner de șurubelniță: 1 buc.

Păstrare în:: Buzunar funcțional cu clemă pentru centură

Descriere tehnică

Număr de piese	40
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-14 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Dimensiuni deschidere chei	metric
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungime	185 mm
Lățime	110 mm
Înălțime	70 mm
Tip produs	Chei tubulare