

Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	085924 10
GTIN	2050001737731
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Ø	10 mm
Înălțime	4,5 mm
Forță de fixare nominală	25 N
Materialul suprafeței	galvanizat
Filet	M3 mm
Înălțime cu filet	11,5 mm
Greutate	4,5 g
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C

Bucșă filetată	da
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------