

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614805 16 |
| GTIN | 4062406649593 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Înălțime falcă h_1 | 6,9 mm |
| Lungime cheie L | 207 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Ø inelului D | 31,4 mm |
| Lățime falcă l | 34,4 mm |
| Înălțime inel h_2 | 10,5 mm |
| Deschiderea cheii | 16 mm |
| Număr de dinți | 72 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat mat |
| Tip produs | Cheie reglabile |

