

**Set de chei fixe / chei inelare cu clichet, în husă, Număr de chei: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	614815 10
GTIN	4062406649692
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

În trusă practică textilă rulabilă.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614805 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Descriere tehnică

Număr de chei	10
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Chei reglabile

Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 8 mm	614805 8
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 9 mm	614805 9
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614805 10
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 11 mm	614805 11
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614805 13
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 14 mm	614805 14
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 16 mm	614805 16
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 17 mm	614805 17
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 18 mm	614805 18
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 19 mm	614805 19