



Set de chei fixe / chei inelare cu clichet, în husă reversibilă, cotite la 15°, Număr de chei: 5



Date comandă

Numărul de comandă	614838 5
GTIN	4062406649845
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

În trusă practică textilă rulabilă.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614828 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Descriere tehnică

Număr de chei	5
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat

Dimensiuni deschidere chei	metric
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile

Accesorii

Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 8 mm	614828 8
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614828 10
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 13 mm	614828 13
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 16 mm	614828 16
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 17 mm	614828 17