

## Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085928 20
GTIN	2050000964879
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- **Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.**
- Miezu magnetului din samariu-cobalt (SmCo<sub>5</sub>)

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Înălțime	25 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	6 mm
Forță de fixare nominală	230 N
Materialul suprafeței	Nichel
Ø	20 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Materialul miezului magnetic	SmCo <sub>5</sub>
Tip produs	Magnet cilindric

