

## Magnet plat cu filet interior, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085922 8
GTIN	2050000964947
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

#### Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

### Descriere tehnică

Greutate	3,6 g
Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	11 N
Ø	8 mm
Înălțime	4,5 mm
Filet	M3 mm
Înălțime cu filet	11,5 mm
Bucșă filetată	da

Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Materialul miezului magnetic	SmCo <sub>5</sub>
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------