



Articulație magnetică permanentă magnetic pe 1 parte, AlNiCo



Date comandă

Numărul de comandă	085960
GTIN	2050000965371
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

Blocurile magnetice pot fi fixate la orice **unghi dorit**.

Rezistente la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C, 1 parte magnetică.

Descriere tehnică

Lățime bloc individual	29 mm
Înălțime bloc individual	25 mm
Forță de fixare nominală maximă	120 N
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Lungime bloc individual	60 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Articulație magnetică

