

Magnet plat fără filet, Neodim, Ø: 13mm



Date comandă

Numărul de comandă	085923 13
GTIN	2050001735799
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Ø	13 mm
Greutate	4,5 g
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime	4,5 mm
Forță de fixare nominală	60 N
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

